



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



A gama de armários compactos de instalação no solo e de porta única em aço macio, MKS, com um grau de proteção IP 55 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Esta gama de armários adequa-se a diversas aplicações diferentes. O risco de falha de componentes e, conseqüentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

Material: Armário: chapa de aço pintada de 1.35 mm. Painéis posteriores e tecto: chapa de aço pintada de 1.5 mm. Portas: Chapa de aço pintada de 2 mm. Platina de montagem: Chapa de aço galvanizada de 3 mm. Tampas inferiores: chapa de aço galvanizada de 1 mm.

Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padrão de furação permitindo ajuste em profundidade da placa de montagem.

Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com furos de 25 mm.

Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem da porta posterior standard.

Painel de tecto: Desmontável.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura standard DIN 3 mm. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho ou sistema de fechadura digital de bloqueio.

Placas inferiores: Composto por três peças.



Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. É fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os painéis têm uma ligação à terra através dos seus acessórios.


Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.


Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação à terra. Fornecido sobre uma paleta de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.



Sectional top view (without bottom plates)



Mounting plate



Com platina de montagem

A	L	P	a	l	p	Ref.
1200	600	400	1094	494	359	MKS12064R5
1200	800	400	1094	694	359	MKS12084R5
1400	600	300	1294	494	259	MKS14063R5
1400	600	400	1294	494	359	MKS14064R5
1400	800	300	1294	694	259	MKS14083R5
1400	800	400	1294	694	359	MKS14084R5
1600	600	300	1494	494	259	MKS16063R5
1600	600	400	1494	494	359	MKS16064R5
1600	800	300	1494	694	259	MKS16083R5
1600	800	400	1494	694	359	MKS16084R5
1600	800	500	1494	694	459	MKS16085R5
1600	1000	400	1494	894	359	MKS16104R5
1600	1000	500	1494	894	459	MKS16105R5
1800	600	400	1694	494	359	MKS18064R5
1800	800	400	1694	694	359	MKS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MKS18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MKS18104R5
2000	600	400	1894	494	359	MKS20064R5
2000	800	400	1894	694	359	MKS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MKS20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MKS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MKS20105R5

Sem platina de montagem

A	L	P	Ref.
1200	600	400	MKS12064PER5
1200	800	400	MKS12084PER5
1400	600	300	MKS14063PER5
1400	600	400	MKS14064PER5
1400	800	300	MKS14083PER5
1400	800	400	MKS14084PER5
1600	600	300	MKS16063PER5
1600	600	400	MKS16064PER5
1600	800	300	MKS16083PER5
1600	800	400	MKS16084PER5
1600	800	500	MKS16085PER5
1600	1000	400	MKS16104PER5
1600	1000	500	MKS16105PER5
1800	600	400	MKS18064PER5
1800	800	400	MKS18084PER5
1800	800	500	MKS18085PER5
1800	1000	400	MKS18104PER5
2000	600	400	MKS20064PER5
2000	800	400	MKS20084PER5
2000	800	500	MKS20085PER5
2000	1000	400	MKS20104PER5
2000	1000	500	MKS20105PER5

Para ter mais opções de cablagem, adicionar rodapés PF e PCP.

MKS

Armário compacto, porta simples