



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



Dette kombinerbare rustfrit stål-konsolsystem, MPCS, har en IP 55/IP 56-beskyttelsesgrad. Det omfatter tre udskiftelige sektioner, top, pult og bund. Systemet er meget fleksibelt, og de forskellige kombinationsmuligheder kan opfylde mange krav til design. Det ergonomiske design af top- og pultenheder giver nem installation og adgang til HMI-udstyr og øger tilgængelig monteringsplads. Denne konsol kan installeres i stort set ethvert miljø, afhængig af gradniveau.

Materiale: MPCS: AISI 304 slebet stål / AISI 316L på forespørgsel. Krop og dør: 2 mm. Bagpanel: 1.5 mm. Bundplade: 1.5 mm. Monteringsplade: 2.5 mm galvaniseret stål.

Krop: Kantbukket og sømsvejset. Konsolkonstruktionen har en bund, der giver afstand mellem gulvet og den nederste del af døren(e), der fungerer som en integreret sokkel.

Dører og paneler: Enkelt ombukket overflademonteret med hængsler til venstre- eller højreåbning af basisdør. Topsektion og bordpaneler holdes åbne af selvaktiverende/selvudløsende mekaniske panelstøtter. Skjulte hængsler giver 90° åbning. Dobbelt-døre på 1200 og 1600 mm brede bundsektioner.

Montageplade: Standard i bundsektion. Monteres med monteringsbeslag på C-skinne, top og bund for dybdejustering. Ekstraudstyr til bord- og topsektionsenheder.

Lås: Dobbelt-bit 3 mm lås til topsektion og bordenhed. For bundsektion, 2 dobbelt-bit 3 mm låse. Andre muligheder kan leveres, se afsnit om vægskabe.

Kabel indgang: Åben bund i bundsektion til kabelindføring. Bundplader til kabelføring leveres som standard.

Jordforbindelse: M8-gevind studs på skabe, døre og bagpaneler.


Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Tæthedegrad: Enkelt-døre: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbelt-døre: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.


Levering inkluderer: Bundsektion er udstyret med monteringsplade som standard. Der kan leveres monteringsplader til bord- og topsektionsenheder som tilbehør. Alle top- og bundåbninger kan lukkes ved at vælge relevant tilbehør. Møtrikker skiver, og jordbolte medfølger.

Base unit with mounting plate


Single door




Sectional top view




Inside door view




Double door




Sectional side view




Sectional top view



Inside right door view



Inside left door view



Topsektion | Rustfrit stål

H	B	D	Artikelnr.
500	600	494	MPCS061
500	600	494	MPCS061-316
500	800	494	MPCS081
500	800	494	MPCS081-316
500	1000	494	MPCS101
500	1000	494	MPCS101-316
500	1200	494	MPCS121
500	1200	494	MPCS121-316
500	1600	494	MPCS161
500	1600	494	MPCS161-316

Bordsektion | Rustfrit stål

H	B	D	Artikelnr.
250	600	985	MPCS062
250	600	985	MPCS062-316
250	800	985	MPCS082
250	800	985	MPCS082-316
250	1000	985	MPCS102
250	1000	985	MPCS102-316
250	1200	985	MPCS122
250	1200	985	MPCS122-316
250	1600	985	MPCS162
250	1600	985	MPCS162-316

Bundsektion med monteringsplade | Rustfrit stål

H	B	D	h	b	d	Artikelnr.
700	600	500	590	499	470.5	MPCS063
700	600	500	590	499	470.5	MPCS063-316
700	800	500	590	699	470.5	MPCS083
700	800	500	590	699	470.5	MPCS083-316
700	1000	500	590	899	470.5	MPCS103
700	1000	500	590	899	470.5	MPCS103-316
700	1200	500	590	1099	470.5	MPCS123
700	1200	500	590	1099	470.5	MPCS123-316
700	1600	500	590	1499	470.5	MPCS163
700	1600	500	590	1499	470.5	MPCS163-316

Bemærk: Kun 1200 mm og 1600 mm brede konsoller har dobbeltdør. * På forespørgsel.

