



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



De compacte plaatstalen console, MPG, met beschermingsgraad IP 55/56, is uit voorraad leverbaar. De console is voorzien van een scharnierend lessenaarpaneel, het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur. Het vergroot tevens de beschikbare ruimte. Roestvaststalen bovenpanelen kunnen als alternatief worden gebruikt wanneer de console wordt blootgesteld aan chemische stoffen etc.

**Materiaal:** Frame en deur: 1.5 mm plaatstaal. Achterpaneel: 1.5 mm plaatstaal. Bodemplaten: 1.2 mm gegalvaniseerd staal. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd staal.

**Body:** Gevouwen en volledig doorgelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

**Deuren en panelen:** Enkel gezet en opliggend gemonteerd. Mogelijkheid voor links- of rechtsdraaiende deur. Heeft een hellingshoek van 12°. Inliggende scharnieren met een openingshoek van 90°. Het deksel wordt opgehouden door een slim mechanisch paneelarrangeringssysteem. Dubbeldeurs basisunits bij breedte van 1200 mm en 1600 mm.

**Montageplaat:** Standaard montageplaat in de basissectie.

**Slot:** 3 mm DIN-sloten voor desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor basissectie.

**Kabeldoorvoer:** Bodemopening geschikt voor kabeldoorvoer. Bodemplaat voor kabeldoorvoer wordt standaard meegeleverd.


**Aarding:** M8 stiftlasbouten op frame, deur, boven- en achterpaneel.

**Afwerking:** RAL 7035 structuur poedercoating.


**Beschermingsklasse:** Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Levering:** Montageplaat met passende moeren en kartelringen voor de verschillende aardbouten. Het geheel wordt geleverd op een houten pallet.

Single door



Double door



## Plaatstaal

<b>H</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>b</b>	<b>d</b>	<b>Item nr.</b>
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5

Opmerking: Alleen 1200 mm en 1600 mm brede kasten zijn voorzien van dubbele deuren.

**MPG**

Lessenaars in plaatstaal



CONNECT AND PROTECT