



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



Il pulpito di comando compatto in lamiera di acciaio, MPG, con un grado di protezione IP 55/56, è disponibile sul mercato. Dotato di un pannello da banco incernierato, il suo design ergonomico facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI. Inoltre, aumenta lo spazio di montaggio disponibile. I pannelli superiori in acciaio inossidabile possono essere usati come alternativa quando il pulpito è esposto ad agenti chimici, ecc.

Materiale: Corpo e porta: acciaio da 1.5 mm. Retro pannello acciaio da 1.5 mm. Piastre di fondo 1.2 mm in acciaio galvanizzato. Piastra di montaggio da 2.5 mm in acciaio galvanizzato.

Corpo: Piegato e saldato. La costruzione della consolle prevede una base che fornisce una distanza tra il pavimento e la parte inferiore della / e porta / e che funge da zoccolo integrato.

Porte e pannelli: Esterna a piegatura singola montata su cardini che permettono l'apertura a destra o a sinistra della porta principale. Angolazione di 12° dal piano orizzontale. I cardini a scomparsa consentono l'apertura a 90°. Il pannello può essere tenuto aperto da un fermo meccanico. Porta doppie su unità base da 1200 e 1600 mm di larghezza.

Piastra di montaggio: Piastra di montaggio standard compresa nella sezione di base.

Serratura: Serrature doppia aletta da 3 mm per pannello superiore. Due serrature a doppia aletta da 3 mm nella sezione di base.

Ingresso cavo: Parte inferiore aperta ingresso dei cavi. Piastre inferiori per passaggio cavi fornite di serie.


Messa a terra: Bulloni filettati M8 su corpo, porta, pannello superiore e posteriore.

Finitura: MPG: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.


Protezione: Porta singola: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Porta doppia: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Fornitura: Piastra di montaggio dadi e rondelle adatti per la messa a terra. Il pulpito di comando è fornito su pallet in legno.

Single door



Double door



Lamiera di acciaio

A	L	P	a	l	p	Articolo n.
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5

Nota: Solo i pulpiti di comando da 1200 mm e 1600 mm di larghezza hanno doppie porte.

MPG

Pulpito di comando compatto in lamiera d'acciaio



CONNECT AND PROTECT