



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



Den kompakte konsollen av lakkert stål, MPG, har en beskyttelsesgrad på IP 55/56 og er lagerført. Den har et hengslet bordpanel, og den ergonomiske utformingen gir enkel installasjon og tilgang til HMI-utstyr. Den øker også tilgjengelig monteringsplass. Toppaneler av rustfritt stål kan brukes som et alternativ når konsollen blir utsatt for kjemikalier osv.

**Materiale:** MPG: Hoveddel og dør: 1.5 mm lakkert stål. Bakplate: 1.5 mm lakkert stål. Bunnplater: 1.2 mm galvanisert stål. Monteringsplate: 2.5 mm galvanisert stål.

**Skap:** Brettet og sveiseskjøtet. Konsollkonstruksjonen består av en base som gir avstand mellom gulvet og den nedre delen av døren, som fungerer som en integrert sokkel.

**Dører og paneler:** Enkelbrettet overflate montert med hengsler for venstre- og høyreåpning av basedør. Vinkel er 15° fra horisontal. Skjulte hengsler gir 80° åpning. Platen holdes åpen av selvkoblende/selvutløsende mekanisk plateholder. Doble dører på 1200 og 1600 mm brede base-enheter.

**Montasjeplate:** Standard monteringsplate i base-enhet.

**Lås:** DIN-låser med 3 mm bolt for topplate. 2 DIN-låser med 3 mm boltelåser for basen.

**Kabelinnføring:** Bunnåpning for kabelføring. Bunnplate for kabelgjennomføring leveres som standard.


**Jording:** Skruer med M8-gjenger på skap, dører og bakplater.

**Overflatebehandling:** RAL 7035 strukturpulverbelegg.


**Tetthetsgrad:** Enkeltjør: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doble dører: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Levering:** Monteringsplate og passende skiver og muttere for jording. Konsollen leveres på en trepall.

Single door



Double door



## Stålplate

<b>H</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>b</b>	<b>d</b>	<b>Artikkel nr.</b>
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5

*Merk: Kun 1200 mm og 1600 mm brede konsoller har dobbel dør.*

**MPG**

Enkeltkonsoller i lakkert stål