



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



Kompaktowa konsola MPG z stali miękkiej, zapewniająca stopień ochrony IP 55/56, dostępna jest od ręki. Wyposażona jest w panel pulpitu na zawiasach. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia instalację i dostęp do urządzeń HMI. Obudowa zapewnia również więcej miejsca na montaż komponentów. Zamiennie można zastosować panele górne z stali nierdzewnej, jeśli istnieje ryzyko kontaktu konsoli z środkami chemicznymi lub innymi substancjami.

Materiał: Korpus i drzwi: Stal miękka 1.5 mm. Panel tylny: Stal miękka 1.5 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1.2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2.5 mm.

Korpus: Zawijany i zgrzewany liniowo. Konstrukcja konsoli obejmuje podstawę zapewniającą odstęp między podłogą i dolną krawędzią drzwi, która pełni rolę wbudowanego cokołu.

Drzwiczki i panele: Drzwi podstawy pojedyncze, gięte, montowane powierzchniowo, z zawiasami i możliwością otwierania w lewą i w prawą stronę. Odchylenie o kąt 12° od poziomu. Kryte zawiasy na górnej krawędzi umożliwiają otwarcie drzwi pod kątem 90°. Panel blokowany jest w pozycji otwartej przez automatyczną mechaniczną blokadę. Podwójne drzwi w modelach z podstawą o szerokości 1200 i 1600 mm.

Płyta montażowa: Standardowa płyta montażowa w podstawie.

Zamek: Zamki 3 mm dwupiórowe do panelu górnego. Dwa zamki 3 mm dwupiórowe do podstawy.

Wpust kablowy: Otwór dolny umożliwiający dostęp do przewodów. Płyty dolne do montażu dławików kablowych dostarczane w standardzie.


Uziemienie: Kołki gwintowane M8 na korpusie, drzwiach, panelu górnym i panelu tylnym.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.


Zabezpieczenie: Pojedyncze drzwi: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Podwójne drzwi: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Dostawa: Płyta montażowa i odpowiednie nakrętki oraz podkładki uziemiające. konsola dostarczana jest na palecie drewnianej.

Single door



Double door



Stal miękka

H	S	D	h	s	d	Nr pozycji
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5

Uwaga: W drzwi podwójne wyposażone są wyłącznie konsole o szerokości 1200 mm i 1600 mm.

MPG

Jednoelementowe konsole z stali miękkiej