



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,



Den kompakta manöverpulpiten MPG i stålplåt med skyddsgraden IP 55/56 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsedd skrivbord och den ergonomiska utformningen möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Dessutom ökar den det tillgängliga monteringsutrymmet. Rostfria paneler kan användas som alternativ om konsolen är utsatt för kemiska rengöringsmedel osv .

Material: Kapsling/dörr: 1.5 mm stålplåt. Bakstycke: 1.5 mm stålplåt. Bottenplåt: 1.2 mm galvaniserad stålplåt. Montageplåt: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.

Kapsling: Kantbockad och helsvetsad. Pulpitens bas ger ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren och fungerar som en integrerad sockel.

Dörrar och paneler: Enkelbockad, utanpåliggande. Basenhet: med gångjärn som tillåter vänster- eller högerhängning. Pulpitenhet: Lucka lutar 12° med dolda gångjärn med 90° öppningsvinkel. Spärras i öppet läge av självlåsand stopp. Dubbeldörrar för 1200 och 1600 mm breda konsoler.

Montageplåt: Standard i bottenenheten.

Lås: Dubbla lås DIN 3 mm på pulpet- och i bottenenheten.

Kabelinföring: Bottenenheten har stor öppning för kabelgång. Bottenplåt för kabelgenomföring levereras som standard.


Jordning: M8 svetsbult i kapsling, dörr, pulpetlucka och bakstycke.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.


Kapslingsklass: Enkeldörr: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldörr: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Leverans: Montageplåt som standard. Muttrar och brickor för jordbultar medlevereras. Levereras på träpall.

Single door



Double door



Stålblåt

H	B	D	h	b	d	Artikelnummer
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5

OBS! Endast 1200 mm och 1600 mm bred pulpet har dubbeldörr.

MPG

Manöverpulpet, kompakt


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT