

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



Den kompakte lakeret stål-konsol, MPGS, i en IP66/ IP55-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare. Den har et hængslet pultpanel, og det ergonomiske design muliggør nem installation og adgang til HMI-udstyr. Det øger også den tilgængelige monteringsplads. Denne konsol kan installeres i stort set ethvert miljø, afhængig af gradniveau.

Materiale: AISI 304 slebet stål / 316L på forespørgsel. Krop og dør 2 mm. Bagpanel: 1.5 mm. Bundplade: 1.5 mm. Monteringsplade: 2.5 mm galvaniseret stål.

Krop: Kantbukkert og sømsvejsset. Konsolkonstruktionen har en bund, der giver afstand mellem gulvet og den nederste del af døren(e), der fungerer som en integreret sokkel.

Dører og paneler: Enkelt ombukket overflademonteret med hængsler for højre- eller venstrehængt dør. Vinkel 12 grader fra vandret. Skjulte hængsler tillader 90 graders åbningsvinkel. Panel holdes åbent ved selvaktiverende/selvudløsende mekaniske panelstøtter. Dobbeldør på 1200 og 1600 mm brede bundsektioner.

Montageplade: Standard monteringsplade i bundsektion.

Lås: Dobbelt-bit 3 mm lås til toppanel. For bundsektion, 2 dobbelt-bit 3 mm låse.

Kabelindføring: Bundåbning til kabelindføring. Bundplade til kabelføring leveres som standard.


Jordforbindelse: M8-gevind studs på krop, dør, toppanel og bagpanel.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.


Tæthedegrad: Enkeldøre: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeldøre: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering inkluderer: Monteringsplade, møtrikker og skiver til jording. Leveres på træpalle.

Single door



Double door



Rustfrit stål

H	B	D	h	b	d	Artikelnr.
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

Bemærk: Kun 1200 mm brede konsoller har dobbeltdør. * På forespørgsel.

MPGS

Pulte i rustfrit stål



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT