



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



De compacte roestvaststalen console, MPGS, met beschermingsgraad IP66/55, is uit voorraad leverbaar. De console is voorzien van een scharnierend lessenaarpaneel, het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur. Het vergroot tevens de beschikbare ruimte. Deze console kan in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gradatie.

Materiaal: Eénrichting geschuurd roestvaststaal AISI 304 (AISI 316L op aanvraag leverbaar). Frame en deur: 1.5 mm. Achterpaneel: 1.5 mm. Bodemplaten: 1.5 mm. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Body: Gevouwen en volledig doorgelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

Deuren en panelen: Enkelvoudig gezet en opliggend gemonteerd. Mogelijkheid voor links- of rechtsscharnierende deur. Heeft een hellingshoek van 12°. Inliggende scharnieren met een openingshoek van 90°. Het deksel wordt opgehouden door een slim mechanisch paneelarreteringsstelsel. Dubbeldeurs basisunits bij breedte van 1200 mm.

Montageplaat: Standaard montageplaat in de basissectie.

Slot: 3 mm DIN-sloten voor desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor basissectie.

Kabeldoorvoer: Bodemopening geschikt voor kabeldoorvoer. Bodemplaat voor kabeldoorvoer wordt standaard meegeleverd.


Aarding: M8 stifflasbouten op frame, deur, boven- en achterpaneel.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.


Beschermingsklasse: Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: Montageplaat met passende moeren en ringen voor aarding. Het geheel wordt geleverd op een houten pallet.

Single door



Double door



Roestvaststaal

H	B	D	h	b	d	Item nr.
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

Opmerking: Alleen de 1200 mm en 1600 mm brede lessenaars hebben dubbele deuren.

