

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



MPGS on IP66/55 -suojaluokan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kompakti pulpetti, joka on saatavana suoraan varastosta. Pulpetissa on saranoitu pöytäpaneeli. Sen ergonominen muotoilu helpottaa asentamista ja HMI-laitteiston käyttöä sekä kasvattaa käytettävissä olevaa asennustilaa. Pulpetti voidaan asentaa käytännössä mihin tahansa ympäristöön.

**Materiaali:** AISI 304 ruostumaton teräs / AISI 316L (kysyttäessä). Runko ja ovi 2 mm. Takaseinä 1.5 mm. Pohjalevy 1.5 mm. Asennuslevy 2.5 mm galvanoitu teräs.

**Runko-osa:** Kantattu ja saumahitsattu. Integroitu sokkeli takaa että ovet ja lattian väliin jää tilaa.

**Ovet ja seinälevyt:** Kertakantattu, pinta-asennettava, saranat mahdollistavat alayksikön oven vasen- tai oikeakätisen avautumisen. Pöytä 12° kulmassa. Pöydän piilosaranat mahdollistavat tason 80° avautumiskulman. Pöydän kansi pysyy auki mekaanisen paneelinkannattimen avulla. Pariovet 1200 mm leveissä alayksiköissä.

**Asennuslevy:** Vakio asennuslevy pohjaosassa.

**Lukitus:** Kaksilehtinen 3 mm lukko yläosassa. Alaosassa kaksi kaksilehtistä 3 mm lukkoa.

**Kaapelitulo:** Pohja-aukko kaapelointia varten. Pohjalevyt kaapelien läpivientiin toimitetaan vakiona.


**Maadoitus:** M8 kierretapit runko-osa, ovenssa, kannessa ja takaseinälevyissä.

**Pintakäsittely:** Ruostumaton teräs karheus 400.


**Kotelointiluokka:** Yksiovinen: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Pariovinen: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Toimitus:** Asennuslevy sekä sopivat mutterit ja aluslevyt maadoitukseen. Pulpetti toimitetaan puisella kuljetuslavalla.

Single door



Double door



## Ruostumaton teräs

K	L	S	k	l	s	Osa nro.
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

Huom: vain 1200 mm leveissä pulpeteissa kaksi ovea. \* pyydettäessä.

# MPGS

Pulpetit ruostumaton teräs, yksiosainen