

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



Il pulpito di comando compatto in acciaio inossidabile, MPGS, con un grado di protezione IP66/55, è disponibile sul mercato. Dotato di un pannello da banco incernierato, il suo design ergonomico facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI, aumentando inoltre lo spazio di montaggio disponibile. Questo pulpito può essere montato praticamente ovunque, anche negli ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti.

Materiale: Acciaio inox AISI 304 pre-satinato / AISI 316L (a richiesta). Corpo e porta 2 mm. Retro pannello 1.5 mm. Piastre di fondo 1.5 mm. Piastra di montaggio in acciaio galvanizzato da 2.5 mm.

Corpo: Piegato e saldato. La costruzione della consolle prevede una base che fornisce una distanza tra il pavimento e la parte inferiore della / e porta / e che funge da zoccolo integrato.

Porte e pannelli: Superficie a piegatura singola montata con cardini che permettono l'apertura a destra e a sinistra della porta base. Angolato 12° dalla posizione orizzontale. Le cerniere superiori permettono una apertura di 90°. Il pannello può rimanere aperto tramite un fermo meccanico. Porte doppie su unità base da 1200 e 1600 mm di larghezza.

Piastra di montaggio: Piastra di montaggio standard nella unità di base.

Serratura: Serrature DIN con perno da 3 mm per pannello superiore. Per la base, due serrature DIN con perno da 3 mm.

Ingresso cavo: Parte inferiore aperta ingresso dei cavi. Piastre inferiori per passaggio cavi fornite di serie.


Messa a terra: Bulloni filettati M8 su corpo, porta, pannello superiore e posteriore.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.


Protezione: Porta singola: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Porta doppia: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Fornitura: Piastra di montaggio dadi e rondelle adatti per la messa a terra. Il pulpito di comando è fornito su pallet in legno.

Single door



Double door



Acciaio inox

A	L	P	a	l	p	Articolo n.
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

*Nota: solo le console con larghezza di 1200 mm hanno una doppia porta. * Su richiesta.*

MPGS

Pulpito di comando compatto in acciaio inox