

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



La consola compacta de acero inoxidable, MPGS, con grado de protección IP66/55 está disponible lista para uso. Tiene un panel de pupitre con bisagras, y su diseño ergonómico facilita la instalación y acceso a equipo HMI. Asimismo, aumenta el espacio de montaje disponible. Esta consola se puede instalar en, prácticamente, cualquier entorno, según el grado.

Material: Acero inoxidable, AISI 304 (AISI 316L disponible bajo pedido). Cuerpo y puerta: 2 mm. Panel posterior: 1.5 mm. Tapas inferiores: 1.5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2.5 mm de espesor.

Estructura: Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles: Puerta de la base con diseño envolvente de plegado simple, montada con bisagras que permiten la apertura tanto a la derecha como a la izquierda. Panel inclinado 12° respecto la horizontal. Bisagras ocultas en la parte superior permiten una apertura de 90°. El pupitre se mantiene abierto por un retenedor mecánico. Puertas dobles para ancho 1200 mm.

Placa de montaje: Placa de montaje estándar en la base.

Cierre: Cierre DIN 3 mm en el panel superior. En la base 2 cierres DIN de 3 mm.

Entrada de cables: Entrada de cables. Tapa inferior para entrada de cables incluida en el suministro estándar.


Puesta a tierra: Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiores y posteriores.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.


Protección: Puerta simple: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro: Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palet de madera.

Single door



Double door



Acero inoxidable

A	An	P	a	an	p	Ref.
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

Nota : Solo las consolas de 1200 mm de ancho tienen doble puerta. * Bajo petición.

MPGS

Pupitre compacto de acero inoxidable