



IP 55 | IK 10



Skabet til operatørbetjeningspanel i lakeret stål, OICE, har et præfabrikeret hulmønster for at muliggøre fastgørelsen til en svingarm plus en aftagelig frontplade med en IP55-beskyttelsesgrad. Komponenter kan nemt monteres takket være den aftagelige frontplade, men er også let tilgængelige via en bagdør. Sidehåndtag på skabet gør det nemt at flytte skabet i arbejdsstilling.

Materiale: Skabskrop og dør er fremstillet af 1.2 mm lakeret stål, front dæksel og håndtag er fremstillet af aluminium.

Krop: Kantbukket og sømsvejst. Stor montageåbning. Front er udstyret med aluminium front panel. Håndtag monteret i front, samt venstre og højre kant.


Bagdør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler samt låsesplitter. Tillader højre- eller venstremontering. Dørprofiler MMDP er tilgængelig som tilbehør.

Lås: Lås med dobbelt greb for let åbning af døren. Dobbelt-bit 3 mm indsats og 90° bevægelse. Andre indsatse og låse fås som tilbehør.

Tæthedegrad: IP 55 | IK 10.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktureret pulverlakering. Top bund profil RAL7016.

Levering inkluderer: Skab med aluminiums front panel, bagdør, plast dobbelt-bit 3 mm nøgle, og monteringsstilbehør.



H	B	D	Artikelnr.
300	300	155	OICE303015
300	400	210	OICE304021
400	400	210	OICE404021
400	600	210	OICE406021
500	500	210	OICE505021
500	600	210	OICE506021
600	600	210	OICE606021

OICE

Operatør Interface Kontrolskab



CONNECT AND PROTECT