



IP 55 | IK 10



De plaatstalen behuizing voor de bedieningsinterface, OICE, heeft een voorberekt gatenpatroon voor bevestiging van een zwenkarm, plus een verwijderbare voorplaat bij beschermingsgraad IP 55. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd dankzij de verwijderbare voorplaat, maar zijn ook gemakkelijk toegankelijk via een achterdeur. Zijhandgrepen op de behuizing maken het verplaatsen van de behuizing in de gewenste werkpositie gemakkelijk.

Materiaal: Frame en deur uit 1.2 mm plaatstaal, frontplaat en handgrepen van aluminium.

Body: Gezet en volledig gelast met een maximale opening in de voorzijde, afgeschermd door het aluminium front paneel. Handgrepen aan de voorzijde (links en rechts).


Achterdeur: Opbouw met 130° opening. Verborgene afneembare scharnieren met geborgde pin. Scharnieren kunnen gemonteerd worden om naar links of rechts draaiend mogelijk te maken. Deurprofielen MMDP zijn beschikbaar als accessoire.

Slot: Slot met dubbele handgreep voor het eenvoudig openen van de deur. Dubbelebaards 3 mm insert en 90° draaing. Andere inserts en sloten zijn verkrijgbaar als accessoire.

Beschermingsklasse: IP 55 | IK 10.

Afwerking: RAL 7035 poedercoating. Boven en onderprofiel in RAL7016.

Levering: Behuizing met aluminium frontpaneel, achterdeur, plastic dubbelebaards 3 mm sleutel en bevestigingsmateriaal.



H	B	D	Item nr.
300	300	155	OICE303015
300	400	210	OICE304021
400	400	210	OICE404021
400	600	210	OICE406021
500	500	210	OICE505021
500	600	210	OICE506021
600	600	210	OICE606021

