



IP 55 | IK 10



Teräksisessä käyttöliittymän OICE-ohjauskotelossa on esityöstetty reikäkuvi, jonka avulla sen voi kiinnittää nivelvarteen. Kotelossa on IP 55 -suojausluokan irrotettava etulevy, jonka ansiosta komponenttien asennus sujuu helposti. Lisäksi komponentteihin pääsee käsiksi kätevästi myös takaoven kautta. Sivukahvojen avulla kotelo on helppo liikuttaa sopivaan työasentoon.

Materiaali: Runko ja ovi 1.2 mm teräs, etuosa ja kahvat alumiinia.

Runko-osa: Taivutettu ja hitsattu, maksimoitu etuaukko alumiinisella kannella. Kahvat edessä.


Takaovi: Avautuma 130°. Piilosaranointi ja mahdollista vaihtaa oven kätisyyttä. Oven MMDP profiilit lisävarusteena.

Lukitus: Kustomoitu lukko kotelon helppoon avaamiseen, kaksilehtinen 3 mm lukko ja 90° avauskulma. Saatavana myös muilla lukkoversioilla.

Kotelointiluokka: IP 55 | IK 10.

Pintakäsittely: RAL 7035 pulverimaali. Ylä- ja alaprofiili RAL7016.

Toimitus: Kotelo alumiinisella etulevyllä, takaovi, muovinen kaksilehtinen 3 mm avain ja asennustarvikkeet.



K	L	S	Osa nro.
300	300	155	OICE303015
300	400	210	OICE304021
400	400	210	OICE404021
400	600	210	OICE406021
500	500	210	OICE505021
500	600	210	OICE506021
600	600	210	OICE606021

OICE

Ohjauskaappi

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT