



IP 55 | IK 10



Il contenitore per pannello operatore in lamiera verniciata OICE, presenta una foratura idonea al fissaggio di un braccio oscillante, oltre ad una piastra anteriore rimovibile con grado di protezione IP 55. I componenti possono essere facilmente montati grazie alla piastra frontale rimovibile, ma saranno anche facilmente accessibili attraverso una porta posteriore. Le maniglie laterali sulla custodia consentono un facile spostamento del contenitore nella posizione di lavoro.

**Materiale:** Corpo e porta in lamiera di acciaio da 1.2 mm, coperchio frontale in alluminio, e maniglie in plastica.

**Corpo:** Piegato e saldato, con apertura massima. La parte anteriore dotata di un pannello frontale in alluminio. Impugnature di movimentazione montate davanti, bordo sinistro e destro.


**Porta posteriore:** Montata esternamente con apertura a 130°. Cerniere a scomparsa removibili mediante perno prigioniero. Le cerniere possono essere montate per consentire l'apertura a destra o a sinistra. I profili porta MMDP sono disponibili come accessori.

**Serratura:** Personalizzati con doppia impugnatura per una facile apertura della porta. Inserto a doppia aletta da 3 mm e movimento a 90°. Altri inserti e serrature sono disponibili come accessori.

**Protezione:** IP 55 | IK 10.

**Finitura:** Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato. Profilo inferiore superiore RAL7016.

**Fornitura:** Contenitore con pannello frontale in alluminio, porta posteriore, chiave in plastica a doppia aletta 3 mm, e accessori di montaggio.



<b>A</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Articolo n.</b>
300	300	155	OICE303015
300	400	210	OICE304021
400	400	210	OICE404021
400	600	210	OICE406021
500	500	210	OICE505021
500	600	210	OICE506021
600	600	210	OICE606021

**OICE**

Contenitore per pannello operatore



CONNECT AND PROTECT