



IP 55 | IK 10



Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av lakkert stål, OICE, har et forhåndsbearbeidet hullmønster som gjør det mulig å feste til en svingarm, samt en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 55. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige gjennom en bakdør. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til arbeidsstilling.

**Materiale:** Kropp og dør lagd av 1.2 mm lakkert stål, front og avdekning i aluminium, og håndtak i plast.

**Skap:** Brettet og søm sveiset, med maksimal åpning. Front, tilpasset av et aluminiums front panel. Håndtak montert i front, venstre og høyre.


**Bakdør:** Overflaten montert med 130° åpning. Skjulte demonterbare hengsler med hengselpinne. Hengsler kan bli montert for å få venstre eller høyre åpning. Dør profiler MMDP er tilgjengelig som tilbehør.

**Lås:** Tilpasset lås med doble grep for lettere åpning av døren. DIN 3 mm innsats og 90° bevegelse. Andre innsatser og låser er tilgjengelig som tilbehør.

**Tetthetsgrad:** IP 55 | IK 10.

**Overflatebehandling:** RAL 7035 strukturpulverlakk. Topp bunnprofil RAL7016.

**Levering:** Skap med aluminium front panel, bak dør, plast DIN 3 mm nøkkel, og monterings tilbehør.



<b>H</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>Artikkel nr.</b>
300	300	155	OICE303015
300	400	210	OICE304021
400	400	210	OICE404021
400	600	210	OICE406021
500	500	210	OICE505021
500	600	210	OICE506021
600	600	210	OICE606021

