



IP 65



Alumiinisessa käyttöliittymän OICP-valvontapaneelissa on esityöstetty reikäkuvio, jonka avulla sen voi kiinnittää nivelvarteen halutulla tavalla. Paneelissa on IP 65 -suojaluokan irrotettava etulevy, jonka ansiosta komponenttien asennus sujuu helposti. Lisäksi komponentteihin pääsee käsiksi kätevästi myös irrotettavan takapaneelin kautta. Sivukahvojen avulla kotelo on helppo liikuttaa sopivaan työasentoon. Alumiinirunko poistaa enemmän lämpöä kuin teräsrunko, joten lisätuuletusta ei välttämättä tarvita.


**Materiaali:** Runko-osa: Al Mg Si05, takalevy: Al Mg, ja kulmat: AISI 12.

**Kotelointiluokka:** IP 65.

**Pintakäsittely:** Runko-osa ja takalevy: eloksoitu alumiini, ja kulmat: RAL 7016.

**Asennussuositus:** OIFP:n etupaneeli ei kuulu vakioitoimitukseen, tilattava erikseen.

**Toimitus:** Runko-osa, kiinniruvattu takalevy, etulevyn asennussarja ja asennustarvikkeet.



<b>K</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>CatalogNumber</b>
309	525	200	OICP305220
345	395	200	OICP343920
354	525	200	OICP355220
398	525	200	OICP395220
415	470	200	OICP414720
495	542	200	OICP495420

*Kotelon ulkomitta kasvaa 16,5 mm sivuille kun käytetään tartuntareunaa.*

**OICP**

Operaattorin valvontapaneeli