



IP 65



Il contenitore per pannello operatore in alluminio, OICP, è dotato di uno schema di fori pre-lavorati per consentire il fissaggio desiderato a un braccio orientabile e di una piastra frontale rimovibile con un grado di protezione IP 65. I componenti possono essere facilmente montati grazie alla piastra frontale rimovibile e risultano agevolmente accessibili tramite un pannello posteriore rimovibile. Grazie alle impugnature laterali, il contenitore può essere facilmente spostato nella posizione di lavoro desiderata. Il corpo in alluminio è in grado di dissipare una quantità maggiore di calore rispetto al corpo in lamiera d'acciaio, eliminando la necessità di ricorrere a un sistema di ventilazione aggiuntivo.


Materiale: Corpo: Al Mg Si05, Piastra posteriore: Al Mg, e Angoli: AISI 12.

Protezione: IP 65.

Finitura: Corpo e piastra posteriore: alluminio anodizzato, e angoli: RAL 7016.

Specifiche di montaggio: Il pannello frontale OICP non è compreso nella fornitura standard e deve essere ordinato separatamente.

Fornitura: Corpo, piastra posteriore avvitata, kit di montaggio della piastra frontale e accessori di montaggio.



A	L	P	CatalogNumber
309	525	200	OICP305220
345	395	200	OICP343920
354	525	200	OICP355220
398	525	200	OICP395220
415	470	200	OICP414720
495	542	200	OICP495420

Le dimensioni esterne del contenitore aumentano di 16,5 mm sul lato dove c'è un profilo con impugnatura.

OICP

Contenitore per pannello operatore