



Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av aluminium, OICP, har et forhåndsbearbeidet hullmønster for å tillate ønsket feste til en svingarm, samt en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 65. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige gjennom et avtakbart bakpanel. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til ønsket arbeidsstilling. Et skap i aluminium vil generere mer varme enn et skap av lakkert stål, noe som kan eliminere behovet for ekstra ventilasjon.

Materiale: Skap: Al Mg Si05, bakplate: Al Mg, og hjørner: AISI 12.

Tetthetsgrad: IP 65.


Overflatebehandling: Skap og bakplate: anodisert aluminium, og hjørner: RAL 7016.

Monterings krav: OIFP front panel er ikke inkludert i standard leveringen og må bestilles separat.

Levering: Skap, skrudd bakplate, frontplate, monteringssett og monteringstilbehør.

IP 65





H	B	D	CatalogNumber
309	525	200	OICP305220
345	395	200	OICP343920
354	525	200	OICP355220
398	525	200	OICP395220
415	470	200	OICP414720
495	542	200	OICP495420

Den eksterne skapdimensjonen økes med 16,5 mm på siden der det er en profil for grep.

OICP

Kontrollplate for drift



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT