



IP 65



Dulapul de comandă din aluminiu pentru controlul interfeței operatorului OICP are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea dorită pe un braț pivotant, o placă frontală detașabilă și grad de protecție IP 65. Componentele pot fi montate cu ușurință datorită plăcii frontale detașabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu ușurință utilizând un panou posterior detașabil. Mânerile laterale de pe dulap sau cofret permit mișcarea cu ușurință a dulapului sau a cofretului în poziția de lucru dorită. Carcasa din aluminiu va disipa mai multă căldură decât o carcasă din oțel, ceea ce poate elimina nevoia de ventilație suplimentară.


Material: Corp: Al Mg Si05, Placă posterioară: Al Mg și piese de colț: AISI 12.

Protecție: IP 65.

Finisaj: Corp și placă posterioară: aluminiu eloxat și piese de colț: RAL 7016.

Cerințe montaj: OICP front panel is not included in the standard delivery and needs to be ordered separately.

Livrare: Corp, placă posterioară fixată cu șuruburi, kit de montaj placă frontală și accesorii de montare.



î	L	A	CatalogNumber
309	525	200	OICP305220
345	395	200	OICP343920
354	525	200	OICP355220
398	525	200	OICP395220
415	470	200	OICP414720
495	542	200	OICP495420

Dimensiunile exterioare ale panoului sunt mărite cu 16,5 mm pe lateral, unde este prevăzut cu profil pentru apucare.

OICP

Panou de comandă