



Unitatea de evacuare pentru acoperiș REU, cu grad de protecție IP 33 sau 54, este ușor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Aceasta este o soluție potrivită atunci când spațiul este limitat pe ușa sau panourile laterale ale dulapului.

Descriere: Unitate de ventilație cu montare pe partea superioară a dulapului industrial, ce asigură o ventilație naturală. Unitatea este ușor de montat prin sistemul de instalare prin presare. Eficiența de filtrare este de >90% pentru unitatea cu IP54 (REU05R5).

Material: Oțel vopsit, termoplastice turnate prin injecție (ABS-FR) cu autostingere UL94V0.


Gamă temperaturi: Între -15 °C la +55 °C.

Protecție: Fără filtru IP33 / IP54, Cu filtru IP 54.


Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Cantitate pachet: O unitate de evacuare.


Top view



Bottom view



Front view



Filtru ventilator (EN779)	Eficiență filtrare (%)	IP	Decupaj (mm)	Greutatea (kg)	CatalogNumber
Fără sită de filtru	Fără sită de filtru	33	291 × 291	3.35	REU03R5
G4	>90	54	291 × 291	3.40	REU05R5

REU

Unitate de evacuare pentru acoperiș



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT