



Esta salida de techo, REU, con grado de protección IP 33 o 54, es fácil de instalar gracias a su sistema de fijación rápida. Se trata de una buena solución cuando hay un espacio limitado en la puerta o en los paneles laterales del armario.

**Descripción:** Unidad de ventilación de techo para ser instalada en el panel superior del armario y proporcionar ventilación por convección natural. De fácil de instalación con un sistema de conexión rápido. Eficiencia de filtrado >90% para protección IP 54 (REU05R5).

**Material:** Chapa de acero pintada, termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, UL94V0.


**Rango de temperatura:** -15 °C a +55 °C.

**Protección:** IP 33 sin filtro, IP54 con filtro.


**Acabado:** Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

**Cantidad por embalaje:** 1 unidad de ventilación de techo.


Top view



Bottom view



Front view



Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	IP	Corte (mm)	Peso (kg)	CatalogNumber
Sin rejilla de filtro	Sin rejilla de filtro	33	291 × 291	3.35	REU03R5
G4	>90	54	291 × 291	3.40	REU05R5

**REU**

Unidad de ventilación en techo