



Utblåsningsfiltret REU har någon av skyddsgraderna IP 33 eller IP 54 och är lätt att installera tack vare klickfunktion. Det är en bra lösning när utrymmet på skåpets dörr eller sidopaneler är begränsat .

**Beskrivning:** Utblåsningsfilter för ventilering av skåpet utan fläkt. Enkelt "verktygslöst" klick-in montage. Filtreringsgraden: >90%, för IP54 utförande (REU05R5). Samma hålbild som för RFU tillåter enkel uppgradering. Horisontalt montage.

**Material:** Lackerad stålplåt. Plastdelar: formsprutad termoplast (ABS-FR), UL94 V0, självslocknande.


**Arbetstemperatur:** -15 °C till +55 °C.

**Kapslingsklass:** IP 33 Utan filtermatta, IP54 med Filtermatta.


**Ytbehandling:** Pulverlack RAL7035 med strukturerad yta.

**Leveransförpackning:** 1 st filterenhet.


Top view



Bottom view



Front view



| Filtermatta (EN779) | Filtreringsgrad (%) | IP | Håltagning (mm) | Vikt (kg) | CatalogNumber |
|---------------------|---------------------|----|-----------------|-----------|---------------|
| Ingen filtermatta   | Ingen filtermatta   | 33 | 291 × 291       | 3.35      | REU03R5       |
| G4                  | >90                 | 54 | 291 × 291       | 3.40      | REU05R5       |

**REU**

Filter, takmontage