

UDP-DD

Polyester modulaire behuizingen met dubbele deur



IP 65, IK 10



De reeks modulaire polyester wandmontagebehuizingen, UDP, met beschermingsgraad IP 65, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Verschillende behuizingen kunnen worden gecombineerd ter uitbreiding in de breedte of diepte voor bijvoorbeeld grote componenten, met behoud van de interne communicatie. Deze reeks behuizingen is zeer geschikt voor buiteninstallaties, zelfs bij blootstelling aan direct zonlicht. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.

Body: Modulaair opgebouwd, met bevestigingsgaten aan de achterzijde. Direct op de wand te bevestigen of door het gebruik van wandmontagebeugels. Ook te monteren aan een paal met de EPF paalmontagekit of op de vloer door gebruik te maken van de UPP vloermontagesokkel of DIN-sokkel UAF en UMPS. In behuizingen met dubbele deur wordt afdichting gegarandeerd door een pakking van neopreen.

Deur: Inliggende deur, met of zonder ruit, met 100° openingshoek. Voor grotere afmetingen wordt een deursteun voorzien voor een gemakkelijke sluiting.

Slot: Voorgemonteerde zwenkbare handgreep, geschikt voor alle types halfprofiel cilinder sloten (standaard diepte van 40 mm). Afsluiting door middel van een vijfpunts-sluitmechanisme (driepunts in 500 mm kastbreedte).

Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot 70 °C bij constant gebruik (piek temperaturen tot 130 °C).

Karakteristieken: Zelfdovend en halogeenvrij. Dubbel geïsoleerd volgens EN61439-1. Nominale isolatiespanning: $U_i=1000V$.

Beschermingsklasse: Voldoet aan IP 65 voor behuizingen met dubbele deuren. Slagvastheid IK 10.

Goedkeuringen: CE-, GOST. Neem voor informatie over andere goedkeuringen contact op met de verkoopafdeling van nVent HOFFMAN.

Afwerking: RAL 7035, voorgekleurde grondstof.

Levering: Behuizing met deur, bevestigingsschroeven voor de montageplaat en wandmontagebeugels. Exclusief cilinderslot.

UDP-DD

Polyester modulaire behuizingen met dubbele deur

UDP-DD

Polyester modulaire behuizingen met dubbele deur



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Dubbele standaarddeur

H	B	D	Aantal deuren	Item nr.
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	1+1P	UDP125102

UDP-DD

Polyester modulaire behuizingen met dubbele deur