

UDP-DD

Kaksioviset modulaariset polyesterikotelot

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 65, IK 10



UDP-kotelomallistoon kuuluu polyesterista valmistettuja modulaarisia seinäkotelaita. IP 65 -suojausluokan mallisto on saatavana suoraan varastosta monessa eri kokoluokassa. Yhdistämällä useita kotelaita toisiinsa voit laajentaa kokoonpanon leveyttä tai syvyyttä, jotta sisään mahtuu suuriakin komponentteja – ja samalla kokoonpanon sisäinen tiedonvälitys säilyy katkeamattomana. Mallisto sopii erinomaisesti ulkokäyttöön, jopa suoraan auringonvaloon. Komponenttivilkoja ja sen myötä tarpeettomia seisontaaikojia ei pääse syntymään, sillä kotelon sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä.

Materiaali: Lasikuituvahvisteinen polyesteri.

Runko-osa: Modulaarinen, kiinnitysreiät takana. Kiinnitys seinään suoraan tai seinäkiinnikkeillä, pylväaseen EPF kiinnikkeillä tai lattialle käyttäen sokkela UPP tai DIN-jalustaa UMPS. Kaksiovisien kaappien tiivistys varmistetaan neopreenitiivisteellä.

Ovi: Uppoasennettava ovi ikkunalla tai ilman 100° avautuma. Isommissa kokoluokissa ovenkohotin varmistaa oven helpomman sulkeutumisen.

Lukitus: Esiasennettu kahva on sopiva kaiken tyyppisille sylinterilukoille (vakiosyvyys 40 mm). Viisi lukituspistettä (kolme pistettä 500 mm leveillä kaapeilla).

Lämpötilojen kestävyys: -25 °C ... 70 °C jatkuvassa käytössä (ylin lämpötila 130 °C).

Ominaisuudet: Itsestään sammuva ja halogeenivapaa. Kaksoiseristetty EU EN61439-1 normin mukaisesti. Nimelliseristysjännite $U_i=1000V$.

Kotelointiluokka: Täyttää luokan IP 65 vaatimukset kaksiovisille koteloilta. Iskukestävyys IK 10.

Hyväksynät: CE, GOST. Tietoja muista hyväksynnöistä saat nVent HOFFMANin myyntiasastolta.

Pintakäsittely: RAL 7035, esivärjätty materiaali.

Toimitus: Kotelo, mukana ovi, kiinnitysruuvit asennuslevylle ja seinäkiinnikkeet. (Lukkosylinteri ei kuulu toimitukseen).

UDP-DD

Kaksioviset modulaariset polyesterikotelot

Tavallinen kaksoisovi

| K | L | S | Ovien lukumäärä | Osa nro. |
|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------------|
| 750 | 500 + 750 | 320 | 2 | UDP75125 |
| 1000 | 500 + 500 | 320 | 2 | UDP100102 |
| 1000 | 500 + 750 | 320 | 2 | UDP100125 |
| 500 + 750 | 1000 | 320 | 2 | UDP125100 |
| 500 + 750 | 1000 | 320 | 1+1P | UDP125102 |

UDP-DD

Kaksioviset modulaariset polyesterikotelot