

UDP-DD

Cassa modulare in poliestere, porta doppia



IP 65, IK 10



La gamma UDP di casse modulari in poliestere per montaggio a parete, con porta cieca doppia e grado di protezione IP 65, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. È possibile combinare più casse per estendere la larghezza o la profondità, ad esempio, per alloggiare componenti di grandi dimensioni, mantenendo la comunicazione interna. Questa gamma di casse è adatta per installazioni esterne, anche in luoghi esposti alla luce solare diretta. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

Materiale: Poliestere rinforzata con fibra di vetro.

Corpo: Stampo modulare con fori di fissaggio posteriori. Fissaggio diretto a muro tramite uso di apposite staffe, da palo con l'uso di UPM, o da pavimento con zoccolo UPP e base DIN UAF e UMPS. Nelle casse a porta doppia la tenuta è garantita da una guarnizione in neoprene.

Porta: Porta incassata con o senza oblò con apertura a 100°. Per dimensioni maggiori, la porta è fornita di un supporto che ne assicura una facile chiusura.

Serratura: Maniglia pre-montata adatta a tutti i tipi di serrature semicilindriche (profondità standard 40 mm). 5 punti di chiusura (3 punti in casse da 500 mm).

Resistenza alla temperatura: Da -25 °C a 70 °C con utilizzo continuo (temperature di picco fino a 130 °C).

Caratteristiche: Autoestinguento, senza alogeni. Doppio isolamento in conformità a EN61439-1. Tensione nominale di isolamento $U_i=1000V$.

Protezione: Conforme a IP 65 per casse a porta doppia. Resistenza agli urti IK 10.

Approvazioni: CE, GOST. Per ulteriori approvazioni, contattare l'ufficio commerciale di nVent HOFFMAN.

Finitura: RAL 7035, materiale pre-verniciato.

Fornitura: Cassa con porta, viti di fissaggio, piastra di montaggio e staffe per posizionamento a muro. (Il cilindretto della serratura non è compreso nella fornitura).

UDP-DD

Cassa modulare in poliestere, porta doppia

UDP-DD

Cassa modulare in poliestere, porta doppia

Porta liscia doppia

A	L	P	N° di porte	Articolo n.
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	1+1P	UDP125102

UDP-DD

Cassa modulare in poliestere, porta doppia