

# UDP-DD

Modulære polyesterskap med dobbeltdør

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 65, IK 10



Serien med modulbaserte veggmonterte skap av polyester, UCP, har en beskyttelsesgrad på IP 65. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Flere skap kan kombineres for å utvide bredden eller dybden, for eksempel for å få plass til store komponenter og vedlikeholde intern kommunikasjon. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

**Materiale:** Glassfiber-forsterket polyester.

**Skap:** Modulstøpt, med monteringshull bak. Montering rett på veggen ved hjelp av veggmonteringsbraketter, til en pøle ved hjelp av UPM, eller til gulvet ved hjelp av sokkelen UPP eller DIN-base UAF og UMPS. I skap med dobbeltdør er forseglingen sikret med en neoprenpakning.

**Dør:** Fluktmontert dør med eller uten vindu og 100° åpning. For større størrelser leveres en dørstøtte for enklere lukking.

**Lås:** Pre-montert håndtak egnet for alle typer halvslylinderlåser (standard dybde 40 mm). Fem låsepunkter (trepunkts i 500 mm brede skap).

**Temperaturbestandighet:** -25 °C til 70 °C ved sammenhengende bruk (maks. temperaturer opp mot 130 °C).

**Karakteristikk:** Selv-slukkende og halogen-fri. Dobbeltsolert i henhold til EN61439-1. Isolasjonsspenning  $U_i=1000V$ .

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 65 for skap med dobbeltdør. Slagfasthet IK 10.

**Godkjenninger:** CE, GOST. For ytterligere godkjenninger kan du kontakte nVent HOFFMANs salgssavdeling.

**Overflatebehandling:** RAL 7035, innfarget råmateriale.

**Levering:** Skap med dør, monteringssskruer for monteringsplaten, og veggmonteringsbraketter. (Lås sylinder er ikke inkludert i leveransen).

# UDP-DD

Modulære polyesterskap med dobbeltdør

# UDP-DD

Modulære polyesterskap med dobbeltdør



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Tett dobbel dør

H	B	D	Antall dører	Artikkel nr.
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	1+1P	UDP125102

# UDP-DD

Modulære polyesterskap med dobbeltdør