


非绝缘绞合导体



特点

适用于各种应用的纯电解铜绞合电缆导体

为便于在现场进行安装，绞合接地导体被切割成标准长度


规格

同心
铜

物料号	项目名称	电线数量	Wire Diameter	Diameter (Ø)	Length (L)	Cross Section	导体尺寸	Unit Weight	符合
SCEC120	710900	37	2 mm	14.2 mm	500 m	120 mm ²	120毫米 ² 搁浅了	515 kg	IEC® EN 62561-2
SCEC150	710920	37	2.25 mm	15.8 mm	500 m	150 mm ²	150毫米搁浅的 ²	665 kg	
SCEC70	197930	19	2.14 mm	10.7 mm	500 m	70 mm ²	70毫米搁浅的 ²	31 kg	
SCEC95	197940	19	2.52 mm	12.6 mm	500 m	95 mm ²	95毫米搁浅的 ²	425 kg	

另外的产品细节

外径尺寸是一个近似值。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1. 800. 753. 9221
选择1 - 顾客关心
选择2 - 技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家：
+31 13 5835404

APAC

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



品牌我们强有力的股份单：

nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER