

FMT-KONSTANTLEISTUNGS-PARALLELHEIZKABEL



nVent RAYCHEM FMT Parallele-Begleitheizungskabel mit Konstantleistung bieten Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 150-°C. Sie können routinemäßigen Dampfspülungen und kurzzeitigen Einsätzen bis 200 °C, 230 V Versorgungsspannung und FEP-Außenmantel standhalten. Zugelassen für Gefahrenbereiche.

EIGENSCHAFTEN

Schnelle Installation: runde Form, einfaches Ablängen, Metermarkierungen, benutzerfreundliche Verbindungs-Kits

Sicher und effizient im Betrieb, Energiespartechnologie

Ausgedehnte Stromkreislängen, vorhanden in 230 V und in 400 V Versionen

Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10-Jahr-ausgedehnte Produktgarantie vorhanden, wartungsfrei

SPEZIFIKATIONEN

Nennkaltleiter-/Heizzonenlänge:	1,5 m
Außendurchmesser:	7,5 mm
Mindestbiegeradius:	25 mm
Mindestabstand:	50 mm
Maximale ununterbrochene Belichtung Temperatur, Energie weg:	200-°C
Mindestinstallationstemperatur:	-40-°C
Außenmantelwerkstoff:	FEP
Bereichsklassifizierung:	Ex-Bereiche

Katalognummer	Artikelname	Nominal Power Output @ 230V	Max Power Output @ 230V
1244-006057	10FMT2-CT	10 W/m	12.7 W/m
1244-006058	20FMT2-CT	20 W/m	25.5 W/m
1244-006059	30FMT2-CT	30 W/m	38.2 W/m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum

Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Telefon +1.800.545.6258

Telefax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europa, Mittlere Osten, Afrika

Telefon + 32.16.213.51 1

Telefax + 32.16.213.60 4

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Telefon +86.21.2412.1688

Telefax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Telefon +1.713.868.4800

Telefax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com



Unsere leistungsfähige Mappe von Marken:

nVent.com

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER