

Unibody, 1800x600x400

KATALOGNUMMER

A1864SSFS



This single-door enclosure provides industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments. The addition of 19-in. rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. The enclosure is typically used in food-processing plants, pharmaceutical manufacturing facilities, petrochemical plants and waste-water treatment facilities.

INDUSTRIE-STANDARDS

IEC EN 60529, IP66

IEC EN 50102, IK10

IEC EN 62208;

UL 508A Listed;

Type 4, 4X, 12 File No. E61997

NEMA Type 4, 4X, 12

MERKMALE

Die Gehäuse mit zwei Türen ermöglichen dank dem abnehmbaren Holm in der Mitte einen einfachen Einbau der Montageplatte.

Die nahtlose, passend eingeschäumte Polyurethan-Dichtung gewährleistet eine wasser- und staubdichte Abdichtung.

Datentasche aus schlagfestem Thermoplast im Lieferumfang jedes Gehäuses

Gehäuseerdung, Bolzen an Tür und Gehäuse

Flanschplatten unten, 3,0 mm, von innen abnehmbar, mit Erdungsbolzen

Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry

External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)

Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle

Seams continuously welded and ground smooth

Door opening angle 100 degrees

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 1800mm

Breite: 600mm

Tiefe: 400mm

Material: Edelstahl 304

Oberfläche: Gebürstet

Dicke: 2.5mm

Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten: Ja

Montageplatte enthalten: Nein

Höhe Montageplatte: 1595mm

Breite Montageplatte: 497mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE