


# Klemmenkasten, 160x260x90, ohne MP, Polyester, IP66

## KATALOGNUMMER

**MGRP162609GE**



Die Polyester-Klemmenkasten-Baureihe MGRP mit Schutzart IP 66, 67 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank hoher Korrosions- und UV-Beständigkeit ist die MGRP-Baureihe gut für Innen- und Außenbereiche geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

## INDUSTRIE-STANDARDS

cULus\_UL Listed

GOST

CE UKCA

## MERKMALE

Beschreibung: Polyestergehäuse Geeignet für den Einsatz im Freien, UV-beständig gemäß UL746 C.

Material: Glasfaserverstärktes Polyester.

Dichtung: Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C mit der Standard-Polyurethan-Dichtung; -60 °C bis +130 °C mit der Silikon-Dichtung; -35 °C bis +100 °C mit der EPDM-Dichtung; -30 °C bis +80 °C mit der Neopren-Dichtung.

Entflammbarkeit: UL94 V-0.

Schutzart: IP 66, 67 | IK 08, 07 für MGRP08080xGE.

Oberfläche: RAL 7000.

Zertifikate: CE, GOST. Bezügl. cULus\_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang: Gehäuse, Abdeckung und Schrauben für Abdeckung. Abdeckungsschrauben aus Edelstahl.

Bemerkung: Montageplatte, GMP, Scharniere und HHI sind separat erhältlich.

## PRODUKTMERKMALE

Höhe: 160mm

Breite: 260mm

Tiefe: 90mm

Gehäusestärke: 6mm

Abdeckungsstärke: 5mm

Anzahl Abdeckungsschrauben: 4

Gewicht: 1.9kg

Material: Polyester

Oberfläche: Glatt

Farbe: Fehgrau

Farbcode: RAL 7000

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**