

Filtro de escape, IP54

NÚMERO DE CATÁLOGO

EFA100R5



Este filtro de escape vertical, EFA, con un grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su función de clic. Se evita el tiempo de inactividad innecesario, ya que se evita que el agua y el polvo entren en el recinto a través del filtro.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Filtro de escape para ser utilizado para la ventilación natural, o para la ventilación forzada trabajando con ventiladores de filtro EF. Los filtros de escape nVent HOFFMAN nos ahorran tiempo porque se instalan con un sistema click-in sin tornillos. La cubierta frontal con bisagras se puede abrir fácilmente para un reemplazo rápido y fácil del filtro.

Material: Cubierta frontal de termoplástico moldeado por inyección, autoextinguible, UL94V0.

Rango de temperatura: -40 °C a +55 °C.

Protección: IP 54, TIPO 12.

Finalizar: RAL 7035.

Aprobaciones: CE, EAC, cRUus_UL reconocido.

Cantidad del paquete: Un filtro de escape.

Se evitan fallas de componentes y tiempos de inactividad innecesarios, ya que se impide que el agua y el polvo entren en la caja

La función click-in reduce el costo de mano de obra del cliente debido a la facilidad de instalación

Para garantizar la ventilación natural, instale al menos dos filtros de escape

La ventilación forzada se puede lograr añadiendo ventiladores de filtro, EF

Estera de filtro (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3

Eficiencia de filtración (%): >90

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura: 109mm

Anchura: 109mm

Fondo: 19mm

Tamaño de mecanizado: 92 x 92mm

Familia de productos: Control de Clima

Material: Termoplástico

Acabado: Suave

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Peso: 0.05kg

Net Weight: 0.08kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE