

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit



CONNECT AND PROTECT

Notre dernière innovation, **nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit**, vous offre le plus haut niveau de souplesse et de facilité d'utilisation parmi tous nos systèmes d'allumage. Conçu avec précision, le système d'allumage Impulse vous permet de choisir votre source d'alimentation : des piles AA en vente libre ou batteries lithium rechargeables. Pourquoi choisir notre dernier système d'allumage? Sécurité, puissance et facilité d'utilisation.

SÉCURITÉ

- Le protège-gâchette à fermeture automatique empêche l'allumage accidentel, ce qui améliore la sécurité
- Le compteur d'allumage LED fournit une information instantanée sur le moment de l'allumage et est visible dans des conditions extérieures ensoleillées
- Le délai d'allumage de cinq secondes est une fonctionnalité de sécurité permettant à l'utilisateur d'interrompre l'allumage, si nécessaire

ALIMENTATION

- Un indicateur du niveau de batterie intégré à l'unité pour des mises à jour en temps réel sur la durée de vie de la batterie ; compatible avec les piles AA et rechargeables
- Comprend des piles alcalines AA pour réaliser environ 600 connexions
- Les batteries rechargeables de Milwaukee® ou DEWALT® peuvent être utilisées pour alimenter environ 1 500 connexions à l'aide d'une batterie 4Ah
- Un adaptateur de batterie disponibles avec les batteries rechargeables Milwaukee® ou DEWALT® (vendues séparément)

FACILE D'UTILISATION

- Le cordon à haute température avec une seule insertion moulée dans l'unité, composant le plus souvent remplacé dans le système d'allumage, est solidement fixé et fiable
- La conception des pinces crocodiles de la terminaison, facile à utiliser, montre clairement une connexion positive dans la fenêtre d'inspection
- La poignée est ergonomique et facile à tenir.



Référence	Longueur de câbles	Piles	Température de fonctionnement
PLUSCU2L6	1,8 m	8 piles AA standard	-18 à 54 °C
PLUSCU2L15	4,5 m	8 piles AA standard	-18 à 54 °C

nVENT ERICO CADWELD PLUS IMPULSE COMPREND:

Référence	Description du produit	Unité de contrôle	Câble	Piles AA	Adaptateur batterie
PLUSCU2L6	Cadweld Plus Impulse avec câble de 1,8 m	Base Unité de contrôle	Longueur 1,8 m	8 Alcaline	Pour piles AA
PLUSCU2L15	Cadweld Plus Impulse avec câble de 4,5 m	Base Unité de contrôle	Longueur 4,5 m	8 Alcaline	Pour piles AA
PLUSCU2RLD6	Câble de remplacement 1,8 m		Longueur 1,8m		
PLUSCU2RLD15	Câble de remplacement 4,5 m		Longueur 4,5 m		
PLUSCU2BAA	Adaptateur piles AA				Pour piles AA
PLUSCU2BM	Adaptateur batterie Milwaukee®				Pour batterie rechargeable 18V Milwaukee®
PLUSCU2BD	Adaptateur batterie DEWALT®				Pour batterie rechargeable 20V DEWALT®

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse est un produit de la famille nVent ERICO Cadweld, qui inclut:

1. Configuration moule standard et spécifique
2. Métal d'apport
3. Outils et accessoires



Pour plus d'informations, visitez le site cadweld.com ou contactez votre représentant commercial.

Inclure les informations du contact commercial ici.



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER