


TERMINAL AÉRIEN DYNASPHERE, MKIV

NUMÉRO DE CATALOGUE

D/SMKIVSS



Les implications de la foudre sur le plan économique et en matière de sécurité peuvent être catastrophiques. En général, le point le plus élevé d'une installation est le plus vulnérable à un foudroiement direct. Les paratonnerres à tige ou les terminaux aériens sont nécessaires pour capturer la foudre sur un point privilégié et pour conduire en toute sécurité l'énergie vers le sol afin d'atténuer les risques.

Le paratonnerre nVent ERICO Dynasphere constitue un point privilégié pour les décharges de la foudre, qui frapperaient et endommageraient sinon une structure sans protection et/ou son contenu. La fonction principale d'un parafoudre ou d'un paratonnerre, est de capturer le coup de foudre en un point privilégié, de sorte que le courant de décharge puisse être dirigé vers le système de mise à la terre via le ou les conducteurs de descente.

CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

Réponse dynamique à l'approche d'un traceur descendant

Technologie non radioactive

Aucune source d'alimentation externe n'est requise

Trois bornes remplaçables pour des exigences spécifiques de hauteur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 702085

Matériel: Acier inoxydable 316 (en 1.4401)

La température: -°C 40 à 100

Secteur projeté efficace: 270.960 millimètres de ²


Diamètre: 25.6 centimètres

Taille: 22 centimètres

Taille de fil: 1/2 " BSPP

Poids spécifique: 2.600 kilogrammes

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER