

CLÔTUREZ LA BRIDE, UN CONDUCTEUR, 2 1/2 " POTEAU DE BARRIÈRE, 2/0 SOLID-250 KCMIL ÉCHOUÉ, 16 MILLIMÈTRES DE <sup>2</sup> DU <sup>2</sup> STRANDED-120 MILLIMÈTRE ÉCHOUÉ

## NUMÉRO DE CATALOGUE

---

**FC078**



## DISPOSITIFS

---

Apparence anti-vol

Matériel en acier inoxydable inclus

L'étamage minimise le risque de corrosion

L'étrier est compatible avec le conducteur que ce soit en parallèle ou à angle droit avec la conduite

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Nombre d'article: 198406

Matériel: Bronze ; Acier inoxydable 304 (en 1.4301)

Finition: Étamé

Taille de poteau de barrière, nominale: 2 1/2"


Diamètre extérieur de poteau de barrière, réel: 73 millimètres

Taille de conducteur: 2/0 solide - kcmil 250 échoué ; 16 millimètres de <sup>2</sup> ont échoué - 120 millimètres de <sup>2</sup> échoué

## DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

---

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.



### AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques comprenant le fil, qui est connu à l'état de la Californie pour causer des défauts de cancer et de naissance ou tout autre mal reproducteur. Pour plus d'information allez à [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

#### Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

#### Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

#### APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:  
[nVent.com](http://nVent.com) **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**