

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANTS QTVR



Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM QTVR conviennent parfaitement aux applications de mise hors gel des longs circuits de tuyauteries et des grands réservoirs présentant d'importantes déperditions de chaleur et les applications de maintien de la température de process jusqu'à 225-°F/110-°C ne nécessitant pas de nettoyage vapeur. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.

DISPOSITIFS

Conception simplifiée pour les zones explosives:- classe T4 inconditionnelle

Installation rapide:- se coupe à la longueur requise, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de raccordement conviviaux

Fonctionnement sûr et efficace:- sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique

Fiabilité et longue durée de vie : garantie de produit de 10 ans disponible, exempt d'entretien

CARACTÉRISTIQUES

Le maximum maintiennent ou la température continue d'exposition, sous tension/hors tension:-	110-°C
La température intermittente maximum d'exposition, sous tension/hors tension:-	110-°C
Tension d'alimentation:-	200 - 277-V
Type de chemin de terre:-	Tresse
Matériau de gaine extérieure:-	Polymère fluoré
Type de zone:-	Non-Dangereux ; Dangereux

Référence catalogue	Nom de l'article	Nominal Power Output @ 10°C, 230V
040615-000	15QTVR2-CT	51 W/m
391991-000	10QTVR2-CT	38 W/m
988967-000	20QTVR2-CT	64 W/m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante:- www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un

dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Téléphone +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

L'Europe, Moyen-Orient,

Afrique

Téléphone + 32.16.213.51 1

Fax + 32.16.213.60 4

thermal.info@nvent.com

L'Asie Pacifique

Téléphone +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Téléphone +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2022 nVent. Tous les marques et logos nVent sont possédés ou autorisés par des services nVent GmbH ou ses filiales. Toutes autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

réservations nVent la droite de changer des caractéristiques sans communication préalable.