

FREIFLÄCHENBEHEIZUNG

TITEL: STANDARD-SCHALTSCHRANK FÜR ASPHALTRAMPENBEHEIZUNG

Pos. Nr.	Anzahl	Beschreibung der Gegenstände und Leistungen	Kosten	
			Preis/Einheit (Euro/sFr)	Summe (Euro/sFr)
1	... Stück	<p>Schaltschrank Verschließbarer Standard-Schaltschrank, Der Schaltschrank nVent RAYCHEM SBS-XX-CW-40 für Systeme zur Eis- und Schneefreihaltung ist eine vollständig integrierte Lösung zur Aufnahme, elektrischen Absicherung und Regelung von Festwiderstands-Heizbändern des Typs nVent RAYCHEM EM4-CW für die Freiflächenheizung. Der Schaltschrank umfasst das Kombifühler-Steuergerät nVent RAYCHEM VIA-DU-20 für die energieeffiziente Bodenbeheizung sowie integrierte elektrische Sicherungskomponenten. Die Modelle dieser Reihe eignen sich für Lösungen mit bis zu 18 Heizkreisen aus EM4-CW-Heizkabeln. Für einen sicheren Betrieb ist der Schaltschrank mit Leitungsschutzschaltern (C-Charakteristik) und FI-Schutzschaltern bestückt. Der Schaltschrank ist fertig verdrahtet und muss nur noch ans Netz (400 V, Dreiphasenwechselstrom) angeschlossen werden.</p> <p>Regelung Kombifühler-Steuergerät VIA-DU-20 Leistung 400 V Temperatureinstellung Variabel Fühler Bodentemperatur, Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur Zulassungen CE (Zulassung gemäß IEC 61439) Stromversorgung Je nach ausgewähltem Modell (32–200 A) FI-Schutzschalter 30 mA Alarmfunktion 1 allg. potentialfreier Alarmkontakt; Alarmanzeigeleuchte an der Vorderseite Leitungsschutzschalter 20 A, C-Charakteristik, pro Gruppe aus 3 Heizkreisen Betriebsartenwahlschalter Heizkreisschaltung Auto/Hand Installationsort Innenbereich Umgebungstemperatur +10 °C bis +35 °C Schutzart extern IP65 Farbe RAL 7035 (Grau) Gehäusetyp und -material Hoffman (nVent), Metall</p>		
		<p>Typ SBS-03-CW-20 (für max. 3 Heizkreise) SBS-06-CW-20 (für max. 6 Heizkreise) SBS-09-CW-20 (für max. 9 Heizkreise) SBS-12-CW-20 (für max. 12 Heizkreise) SBS-15-CW-20 (für max. 15 Heizkreise) SBS-18-CW-20 (für max. 18 Heizkreise)</p> <p>Sonderausführung auf Anfrage.</p>		

Deutschland

Tel +0800 1818205
Fax +0800 1818204
salesde@nvent.com

Österreich

Tel +43(2236) 860077
Fax +43(2236) 860077-5
salesat@nvent.com

Schweiz / Suisse

Tel +0800 551 308
Fax +0800 551 309
infoBaar@nvent.com



nVent.com

Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER