



IP 66, 67 | IK 08/09



Serien med koblingsbokser av aluminium, HALP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Takket være utmerket bestandighet mot rust er HALP-serien godt egnet for både innendørs- og utendørsmiljøer. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

Materiale: Aluminium type EN AC-47100.

Tetning: Som standard utstyrt med en polyuretan-pakning. Silikon, neopren og EPDM pakninger er tilgjengelig på forespørsel.

Temperaturbestandighet: -30 °C til + 80 °C.

Tetthetsgrad: IP 66, 67 | IK 09, 08 for HALP050503GE.

Overflatebehandling: RAL 7001.


Godkjenninger: CE, GOST. Kontakt vår salgssavdeling for cULus_UL Listed-godkjenninger.

Levering: Boksbase, deksel og dekselskruer i rustfritt stål.

Front view




Sectional side view



SECTION A-A

Inside box view



Top view



H	W2	H2	W3	M	d
45	W-10	H-10	-	M3	4.4
64/80	W-12	H-28	W-19	M4	4.4
122	W-16	H-40	W-27	M6	6.5
≥160	W-20	H-50	W-30	M6	6.5

H	B	D	Vekt (kg)	Tykkelse på hus	Tykkelse på deksel	Antall dekselskruer	Gjenger for	Artikkel nr.
45	50	30	0.10	3	2	2	-	HALP050503GE
64	58	36	0.15	3.5	3	4	-	HALP060604GE
64	98	36	0.25	3.5	3	4	-	HALP061004GE
64	150	36	0.35	3.5	3	4	-	HALP061504GE
80	75	57	0.30	3.5	2.5	4	M4	HALP080806GE
80	125	57	0.45	3.5	2.6	4	M4	HALP081306GE
80	175	57	0.55	3.5	2.5	4	M4	HALP081806GE
80	250	57	0.70	3.5	2.5	4	M4	HALP082506GE
122	122	80	0.90	4.1	3.7	4	M6	HALP121208GE
122	122	90	1.00	4.1	4	4	M6	HALP121209GE
122	220	80	1.35	4	4	4	M6	HALP122208GE
122	220	90	1.45	4	4	4	M6	HALP122209GE
122	360	80	1.80	4.1	3.7	4	M6	HALP123608GE
160	160	90	1.55	4.1	3.7	4	M6	HALP161609GE
160	260	90	2.10	4	4	4	M6	HALP162609GE
160	360	90	2.70	4.1	3.7	4	M6	HALP163609GE
160	560	90	4.05	4	4	6	M6	HALP165609GE
230	200	110	2.60	4.1	4.1	4	M6	HALP232011GE
230	330	110	3.70	4,1	3.7	4	M6	HALP233311GE
230	330	180	5.10	4.5	3.7	4	M6	HALP233318GE
230	400	110	4.15	4.1	3.7	4	M6	HALP234011GE
230	600	110	6.00	4	4	6	M6	HALP236011GE

HALP

Aluminium-Koblingsbokser



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT