



IP 66, 67 | IK 08/09



Gama de casete cu borne din aluminiu HALP, cu grad de protecție IP 66, 67, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama HALP este bine adecvată pentru mediile de interior și exterior, datorită rezistenței excelente la coroziune.

Apa și praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor și, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncționare.

**Material:** Tip aluminiu EN AC-47100.

**Garnitură:** Livrat standard cu garnitură poliuretan. Garnituri silicon, neopren și EPDM disponibile la cerere.

**Temperatură de rezistență:** -30 °C până la +80 °C.


**Protecție:** IP 66, 67 | IK 09, 08 pentru HALP050503GE.

**Finisaj:** RAL 7001.

**Aprobări:** CE, GOST. Pentru aprobări cULus\_UL Listed, contactați Departamentul de Vânzări

**Livrare:** Baza cutiei, capacul și șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil.

Front view




Sectional side view



SECTION A-A

Inside box view



Top view



H	W2	H2	W3	M	d
45	W-10	H-10	-	M3	4.4
64/80	W-12	H-28	W-19	M4	4.4
122	W-16	H-40	W-27	M6	6.5
≥160	W-20	H-50	W-30	M6	6.5

Î	L	A	Greutatea (kg)	Grosime carcasă	Grosime capac	Număr de șuruburi capac	Filet pentru contrapanou	Nr. articol
45	50	30	0.10	3	2	2	-	HALP050503GE
64	58	36	0.15	3.5	3	4	-	HALP060604GE
64	98	36	0.25	3.5	3	4	-	HALP061004GE
64	150	36	0.35	3.5	3	4	-	HALP061504GE
80	75	57	0.30	3.5	2.5	4	M4	HALP080806GE
80	125	57	0.45	3.5	2.6	4	M4	HALP081306GE
80	175	57	0.55	3.5	2.5	4	M4	HALP081806GE
80	250	57	0.70	3.5	2.5	4	M4	HALP082506GE
122	122	80	0.90	4.1	3.7	4	M6	HALP121208GE
122	122	90	1.00	4.1	4	4	M6	HALP121209GE
122	220	80	1.35	4	4	4	M6	HALP122208GE
122	220	90	1.45	4	4	4	M6	HALP122209GE
122	360	80	1.80	4.1	3.7	4	M6	HALP123608GE
160	160	90	1.55	4.1	3.7	4	M6	HALP161609GE
160	260	90	2.10	4	4	4	M6	HALP162609GE
160	360	90	2.70	4.1	3.7	4	M6	HALP163609GE
160	560	90	4.05	4	4	6	M6	HALP165609GE
230	200	110	2.60	4.1	4.1	4	M6	HALP232011GE
230	330	110	3.70	4.1	3.7	4	M6	HALP233311GE
230	330	180	5.10	4.5	3.7	4	M6	HALP233318GE
230	400	110	4.15	4.1	3.7	4	M6	HALP234011GE
230	600	110	6.00	4	4	6	M6	HALP236011GE

# HALP

Cutie terminăție din aluminiu