



IP 66, 67 | IK 08



W przypadku skrzynek zaciskowych z poliwęglanu z serii OSCP, zapewniających stopień ochrony IP 66, 67, istnieje możliwość zwiększenia głębokości. Skrzynki są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Po zastosowaniu dodatkowej ramy OSCP-EE w skrzynce można zainstalować podzespoły wymagające większej głębokości. Skrzynki z serii OSCP doskonale nadają się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, nawet w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi, z względu na odporność na promieniowanie UV. Wnętrze skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.

Opis: Bezhalogenowa skrzynka z poliwęglanu, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Wysoka odporność na promieniowanie UV. Samogasząca.

Materiał: Poliwęglan.

Uszczelka: Uszczelka poliuretanowa zintegrowana z pokrywą skrzynki.

Odporność na temperaturę: Od -40 °C do +80 °C.

Zapalność: UL746C 5V.


Zabezpieczenie: IP 66, 67 | IK 08 (od -25 °C do +35 °C).

Wykończenie: RAL 7035.


Zatwierdzenia: CE, GOST. W celu uzyskania informacji o atestach cULus_UL Lista należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy i śruby mocujące wykonane z poliamidu.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



Z szarą pokrywą

H	S	D	Głębokość wewnętrzna (mm)	Waga (kg)	Nr pozycji
200	200	132	115	1.30	OPCP202013GE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013GE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013GE
300	300	132	115	2.15	OPCP303013GE
300	400	132	115	2.70	OPCP304013GE
300	600	132	115	3.60	OPCP306013GE
400	600	132	115	4.55	OPCP406013GE

Z pokrywą transparentną

H	S	D	Głębokość wewnętrzna (mm)	Waga (kg)	Nr pozycji
200	200	132	115	1.25	OPCP202013TE
200	300	132	115	1.70	OPCP203013TE
200	400	132	115	2.00	OPCP204013TE
300	300	132	115	2.10	OPCP303013TE
300	400	132	115	2.00	OPCP304013TE
300	600	132	115	3.50	OPCP306013TE
400	600	132	115	4.50	OPCP406013TE

OPCP

Duża skrzynka zaciskowa z poliwęglanu