



**TECHNISCHE HINWEISE**

Alle Dachrinnen, Fallrohre und Dachkanten/Traufe sind zur Vermeidung von Frostschäden und Eiszapfenbildung mit dem energieeffizienten, selbstregelnden Begleitheizungssystem „RAYCHEM GM-2X“ zu versehen.

Der Anschluss und Endabschluss hat durch UV-beständige Verbindungsgarnituren (Kaltanschlusstechnik auf Basis von Isolationsdurchdringung) und gelgefüllte Endabschlüsse vom Typ RayClic zu erfolgen.

Die Regelung aller Heizkreise hat durch einen energieeffizienten Regler vom Typ Raychem EMDR-10 mit Umgebungstemperatur- und Feuchtefühler zu erfolgen.

Auf das System ist eine Produktgewährleistung von fünf Jahren zu gewähren. Das Begleitheizungssystem ist unter genauer Einhaltung der Raychem-Empfehlungen und möglichst durch einen vom Hersteller benannten spezialisierten Installateur zu installieren, zu testen und in Betrieb zu nehmen.

**STÜCKLISTE**

MENGE	PCN	ARTIKEL
77	446105-000	GM-2X
1	449554-000	EMDR-10
1	235422-000	RayClic-CE-02
33	912791-000	GM-RAKE
28	153651-000	GMK-RC
2	035830-000	GM-Seal



nVent  
Deutschland  
Tel. 0800 1818205  
Fax 0800 1818204  
salesde@nvent.com

<small>VERTRÄULICH DIESE ZEICHNUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND DAS EIGENTUM VON NVENT GMBH UND STEHEN BETRIEBLICHEN ANWISSEN DAR. SIE SIND VOM EMPFÄNGER DAHER STRENG VERTRÄULICH ZU BEHANDLEN. JEGLICHE WEITGEBUNG, Vervielfältigung, oder anderweitige Nutzung ohne die schriftliche Genehmigung von Nvent GmbH ist untersagt. Nvent GmbH übernimmt keinerlei Haftung für eine ungenaue Verwendung dieser Zeichnung oder der darin enthaltenen Informationen.</small>	<small>SOWEIT NICHT ANDERS ANGEZEIGT, ALLE ABMESSUNGEN IN mm X - 40,0 X.X - 40,00 X.XX - 40,000 X.XXX - 40,0000 GRADANGABEN 10,0°</small>	
ZEICHNER <b>neil.murch</b> GEPRÜFT FREIGEgeben	DATUM 06.04.2010 DATUM - DATUM -	URSPRÜNGLICHES FORMAT <b>A3</b> MASSSTAB <b>NTS</b>

NAME	DACHRINNE	REVISION
		1
BLATT 1 VON 1		
STATUS		