



IP 66,67 | IK 08



Gama de cutii de terminație din policarbonat DPCP, cu grad de protecție IP 66, 67, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama DPCP este bine adecvată pentru mediile de interior și exterior, chiar și în locurile expuse luminii directe a soarelui, datorită rezistenței la radiațiile UV. Apa și praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor și, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncționare.

Descriere: Cutie din Policarbonat, fără halogen, adecvată pentru utilizarea în exterior. Rezistență ridicată la radiații UV. Auto-stingere.

Material: Policarbonat.

Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.

Temperatură de rezistență: Între -40 °C și +80 °C.

Inflamabilitate: UL746C 5V.


Protecție: 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Finisaj: RAL 7035.


Aprobări: CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactați departamentul de vânzări.

Livrare: Corpul cutiei, capacul plin, șuruburile capacului fabricate din oțel inoxidabil, șuruburile de montare și mufele capacului din poliamidă.


Front view




Sectional side view



Inside box view



Top view



| Î | L | A | Adâncime interior (mm) | Greutatea (kg) | Nr. articol |
|-----|-----|-----|------------------------|----------------|--------------|
| 53 | 55 | 36 | 27.5 | 0.05 | DPCP050504GE |
| 53 | 65 | 36 | 25 | 0.08 | DPCP050704GE |
| 80 | 82 | 56 | 42 | 0.15 | DPCP080806GE |
| 80 | 82 | 86 | 72 | 0.15 | DPCP080809GE |
| 80 | 120 | 56 | 42 | 0.20 | DPCP081206GE |
| 80 | 120 | 86 | 72 | 0.20 | DPCP081209GE |
| 80 | 160 | 56 | 42 | 0.25 | DPCP081606GE |
| 80 | 160 | 86 | 72 | 0.30 | DPCP081609GE |
| 120 | 122 | 56 | 42 | 0.20 | DPCP121206GE |
| 120 | 122 | 86 | 72 | 0.30 | DPCP121209GE |
| 120 | 160 | 91 | 77.5 | 0.35 | DPCP121609GE |
| 120 | 200 | 86 | 72 | 0.40 | DPCP122009GE |
| 150 | 200 | 76 | 62 | 0.40 | DPCP152008GE |
| 160 | 240 | 91 | 77.5 | 0.60 | DPCP162409GE |
| 160 | 240 | 121 | 107.5 | 0.75 | DPCP162412GE |
| 230 | 300 | 86 | 72.5 | 0.95 | DPCP233009GE |
| 230 | 300 | 111 | 97.5 | 1.10 | DPCP233011GE |

La cerere: Cutie cu capac transparent: capacul transparent este fabricat din policarbonat, numărul articolului este DPCPTE.

DPCP

Cutie terminație din policarbonat