

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



Den rostfria kompakta manöverpulpeten MPGS med skyddsgraden IP66/55 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsedd skrivbord och den ergonomiska utformningen möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Dessutom ökar den det tillgängliga monteringsutrymmet. Konsolen kan installeras i nästan alla miljöer, beroende på grad .

**Material:** Rostfri plåt 304 kval. Kapsling/dörr: 2 mm. Bakstycke/bottenplåt: 1.5 mm. (Syrafast rostfri 316L kval. på förfrågan.) Montageplåt: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.

**Kapsling:** Kantbockad och helsvetsad. Pulpetens bas ger ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren och fungerar som en integrerad sockel.

**Dörrar och paneler:** Enkelbockad, utanpåliggande. Basenhet: med gångjärn som tillåter vänster- eller högerhängning. Pulpetenhet: Lucka lutar 12° med dolda gångjärn med 80° öppningsvinkel. Spärras i öppet läge av självlåsand stopp. Dubbeldörrar för 1200 och 1600 mm breda konsoler.

**Montageplåt:** Standard i bottenenheten.

**Lås:** Dubbla lås DIN 3 mm på pulpet- och i bottenenheten.

**Kabelinföring:** Bottenenheten har stor öppning för kabelgång. Bottenplåt för kabelgenomföring levereras som standard.


**Jordning:** M8 svetsbult i kapsling, dörr, pulpetlucka och bakstycke.

**Ytbehandling:** 400 förslipat rostfritt stål.


**Kapslingsklass:** Enkeldörr: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbeldörr: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Leverans:** Montageplåt som standard. Muttrar och brickor för jordbultar medlevereras. Levereras på träpall.

Single door



Double door



## Rostfritt

H	B	D	h	b	d	Artikelnummer
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

OBS: 1200 mm och 1600 mm breda pulpeter kan levereras med dubbeldörrar på förfrågan.

# MPGS

Manöverpulpet, kompakt, rostfri