

UDP-DD

Dulapuri modulare din poliester cu două uși



IP 65, IK 10



Gama de cofrete modulare din poliester UDP, cu grad de protecție IP 65, conține produse de stoc disponibile în mai multe dimensiuni diferite. Pentru a extinde lățimea sau adâncimea pot fi combinate mai multe cofrete, de exemplu pentru a găzdui componente mari și pentru a menține comunicațiile interne. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru instalări în exterior, chiar și în locații expuse luminii directe a soarelui. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Corp: Structură modulară turnată, cu orificii de fixare posterioare. Fixare direct pe perete sau prin intermediul suporturilor de montare murală, pe un stativ prin intermediul UPM, sau pe podea folosind soclul UPP sau baza DIN UAF și UMPS. Pentru dulapurile cu uși duble, etanșarea este asigurată de o garnitură din neopren.

Ușă: Ușă plină sau transparentă cu deschidere la 100°. Pentru modelele mai mari, un suport pentru ușă asigură o închidere mai ușoară.

Încuietoare: Mânerul premontat este adecvat oricărui tip de încuietori cu profil semi-cilindric (adâncime standard 40 mm). Închidere în cinci puncte (trei la cofretele cu lățimea de 500 mm).

Temperatură de rezistență: Între -25 °C și 70 °C la funcționare continuă (temperaturi de maxim 130 °C).

Caracteristici: Cu autostingere și fără halogen. Dublu izolată conform EN61439-1. Tensiunea nominală de izolație $U_i=1000V$.

Protecție: Conform cu IP 65 pentru dulapuri cu două uși. Rezistență la impact IK 10.

Aprobări: CE, GOST. Pentru aprobări suplimentare, vă rugăm să contactați departamentul de vânzări nVent HOFFMAN.

Finisaj: RAL 7035, material brut precolorat.

Livrare: Cofret cu ușă, șuruburi de fixare pentru contrapanou și suporturi de montare murală. (Încuietoarea cilindrică nu este inclusă).

UDP-DD

Dulapuri modulare din poliester cu două uși

UDP-DD

Dulapuri modulare din poliester cu două uși

Ușă dublă plină

Î	L	A	Nr. uși	Nr. articol
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	1+1P	UDP125102

UDP-DD

Dulapuri modulare din poliester cu două uși