



SAATTOLÄMMITYKSEN SUUNNITTELULOMAKE

Vastaanottaja:

Yhteystiedot		Nimi Yritys Sähköposti Pvm							
Projektitiedot		Projektin nimi ja sijainti Yritys Projekti-ins. Puh. Sähköposti							
Suunnittelu-parametrit	Sovellutus	☐ Sulanapito ☐ Lämpötilan ylläpito ☐ Kondensaation esto							
	Lämpötilat	Ylläpitolämpötila °C							
		Ympäristölämpötila min. °C maks. °C							
		Prosessilämpötila Jatkuva: °C Hetkellinen maks.: °C							
		Maks. putken lämpötila °C							
		Maks. sallittu putken lämpötila °C							
		Lämmityksen min. käynnistyslämpötila °C							
		Putket höyrypuhalletaan ☐ kyllä ☐ ei Höyryn maks. lämp °C							
	Jännite	☐ 230 Vac		☐ Muu Vac		Puhalluksen kesto aika min.			
	Sijainti	☐ Sisällä		☐ Ulkona		Puhalluksia vuodessa kpl.			
	Eristetyyppi	☐ Mineraalivilla (RW)							
		☐ Muu Eristeen k-arvo @ 10°C W/(m · K)							
	Tilaluokka	☐ Zone 1 ☐ Zone 2 ☐ Zone 11 ☐ Zone 21 ☐ Normaalityla							
	Lämpötilaluokka	☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ T6 ☐ Normaalityla							
	Putkimateriaali	☐ Teräs ☐ Ruostumaton teräs ☐ PE ☐ PVC ☐ Muu							
Putket									
	Tunnus	Halkaisija (mm)	Eristys-paksuus (mm)	Putken pituus (m)	Putkituet		Venttiilit/pumput yms..		Laipat
					Tyyppi	Kpl	Tyyppi	Kpl	Kpl
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									