

CONNECT AND PROTECT

Kannattaa valita aito alkuperäinen nVent RAYCHEM lämpökaapeli.

A KYLMÄ YMPÄRISTÖ = SUURI LÄMMITYSTEHO


Jos lämpötila itsesäätyvän, lämpötilaa ylläpitävän lämpökaapelin välittömässä läheisyydessä on alhainen, lämpökaapelin tehonluovutus kasvaa. Kaapelin polymeeriydin supistuu, mikä luo runsaasti uusia sähköliitännöitä yhdenntettyjen hiilihiukkasten välille.

B LÄMMIN YMPÄRISTÖ = PIENI LÄMMITYSTEHO

Ympäristön lämmitessä itsesäätyvän kaapelin lämmitysteho pienenee. Kaapelin polymeeriydin laajenee ja sähköliitännöjen määrä vähenee.

C KUUMA YMPÄRISTÖ = LÄMMITYSTEHO HYVIN PIENI

Jos lämpötila itsesäätyvän lämpökaapelin läheisyydessä on korkea, lämpökaapelin tehonluovutus pienenee hyvin pieneksi. Kaapelin polymeeriytimen maksimaalisen laajenemisen johdosta lähes kaikki sähköliitännät ovat poikki.




Miljardi mittarissa

Kehitimme ja toimimme markkinoille ensimmäisenä maailmaan itsesäätyvän lämpökaapelin yli 50 vuotta sitten. Vuosikymmenien aikana olemme jo valmistaneet sitä yli miljardi jalkaa, eli matkan maasta kuuhun. Älä tyydy kopioihin.

Testattu ja hyväksytty

- Tarkka tuotannon valvonta.
- Hyväksynnät IEC IEEE 60079-30-1 ja IEC 62395-1.
- Hyväksyntöjä monilta eri laitoksilta. Kysy hyväksynnöistä tarvittaessa lisää.



Suomi

Puh 0800 11 6799 (suomenkielinen palvelukeskus)
salesfi@nvent.com
nVent.com/RAYCHEM

Helppo

- Ei hukkapätkiä
- T-haaroitus mistä kohtaa tahansa
- Katkaisu määrittäen
- Pituuden voi muuttaa jälkikäteen

Käyttäjäystävällinen

- Energialoudellinen
- Vähäinen huollon tarve
- Säättää tehoaan joka kohdallaan
- Saatavissa lisäksi älykkäitä ohjausjärjestelmiä

Luotettava

- Ei pala poikki, asennettavissa päällekkäin
- Ei voi ylikuumentua
- Pitkä käyttöikä
- Aito, alkuperäinen RAYCHEM keksintö



nVent on valmistanut miljardi jalkaa itsesäätyvää lämpökaapelia. Kuva tehtaalta juhlakelasta Redwood City:stä USA:sta.

Maaillan johtava lämpökaapeleiden valmistaja.