



COMFORT YOU DESERVE

GREEN LEAF

Thermostat design pour systèmes de chauffage par le sol

Confort moderne du chauffage par le sol

Le thermostat Green Leaf est doté d'un design élégant et moderne, et d'une interface utilisateur unique. Il est, en outre, facile à installer et à programmer.


Facilité d'utilisation

- Interrupteur ON/OFF pour mettre en marche/à l'arrêt le Green Leaf et pour modifier les températures et les programmes
- Écran d'affichage large et clair.
- 4 événements de minuterie
- Facile à mettre à niveau : compatible avec les sondes de sol actuelles de nVent RAYCHEM et d'autres fabricants.



Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : 230 V c.a.
- Sortie relais : charge résistive de 13 A max.
- IP 21 - protection contre les chutes d'eau verticales
- Compatible avec boîtier mural rond de 65 mm
- Température ambiante en service : 0 °C à 40 °C
- Sonde de sol de 3 m
- Sonde d'ambiance interne



Désignation

Thermostat GREEN LEAF EU	1244-017312
Sonde de sol de rechange	1244-002952

Garantie Total Care

Green Leaf fait partie du programme de garantie Total Care de nVent RAYCHEM : Les électriciens agréés sont en mesure de proposer une garantie de 12 ans ; les installateurs Certifiés PRO, une garantie étendue à 20 ans. En cas de défaillance, nous nous engageons à réparer ou à remplacer le thermostat.



France

Tel 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Schweiz/Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nVent.com



©2019 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.

RAYCHEM-SB-EU0674-GreenLeaf-FR-1907

nVent.com/RAYCHEM

PCN 1244-018283