



Nakrętka kanałowa strut ze stali sprężynowej nVent CADDY



CONNECT AND PROTECT

QCN łączy w sobie unikalne właściwości stali sprężynowej i technologię nVent CADDY „push-to-install”, aby stworzyć zatrzaskową nakrętkę kanałową z zaskakująco szybką instalacją pręta gwintowanego lub śrub. Używaj z nakrętką sześciokątną na pręcie gwintowanym do szybkiego montażu prefabrykowanych systemów trapezowych lub ze śrubą krzyżakową do niewiarygodnie szybkiego montażu na ścianie skrzynek elektrycznych i innych zamocowań.




WŁASNOŚCI

- Konstrukcja „push-to-install” sprawia, że podczas instalacji, w celu natychmiastowego zamocowania w odpowiedniej pozycji, wystarczy tylko wcisnąć gwintowany pręt w otwór montażowy
- Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym
- Idealny do szybkiego montażu odgałęzień pod obciążeniem ze standardowym profilem strut lub na konstrukcji w połączeniu z już osadzonym profilem
- Zintegrowana konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania drobnych nakrętek czy innych narzędzi, upraszczając instalację
- Obudowy można szybko zamontować na ścianie za pomocą zwykłych śrub gwintowanych
- Zaprojektowany do użytku ze standardowymi profilami strut (szerokość 41 mm), zarówno płytkimi, jak i głębokimi

Materiał: Stal sprężynowa
Wykończenie: nVent CADDY Armour

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar pręta RS	Wysokość H	A	B	Obciążenie statyczne 1 F1	Obciążenie statyczne 2 F2	Obciążenie statyczne 3 F3	Moment obrotowy TQ
4QCN	593000	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325 N	90 N	130 N	1,13 N-m
5QCN	593001	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450 N	110 N	225 N	1,50 N-m
6QCN	593002	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475 N	130 N	225 N	2,50 N-m
8QCN	593003	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550 N	130 N	225 N	2,75 N-m

QCN wymaga dłuższej śruby niż standardowe nakrętki strut. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.



Nasze rozbudowane portfolio marek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER