


CrossBoard mounting platform

Plate-forme de montage CrossBoard

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Description: Système de distribution électrique modulaire à 3 bornes, avec protection contre les contacts. Plate-forme de montage pour tous les composants CrossBoard.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal: 125 A.

Puissance dissipée à 80% de charge: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: IEC, UL.

Hauteur	Largeur	Référence
160	225	11225
160	405	11405